

P80 PC FAST CUT POLISH

Hurtigslipende poleringsmiddel

For utbedring av matte Polykarbonat lykter



P80 PC Fast cut polish 250 ml

Varetekst	Art. nr.	Lagringsbestandighet fra produksjon	Harmonisert systemkode	PK
P80 PC Fast cut polish 250 ml	0893 250 080	24 Måned	34053000000	1

Bruksanvisning

Rist flasken grundig før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringspaden. Trykk paden mot overflaten og start maskinen med ca. 1200 r/min Vær forsiktig så ikke plasten blir for varm Polér deretter med P90 PC High gloss polish til en høyglansfinish.